



FWQ34P

Feldverteiler AP, univers, IP44, SKII, 144 PLE, 4x3 Reihen 500x1050x161mm, m.Tür, QS, QC

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Nein
Montage auf	Aufputz

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	12
Anzahl Reihen	3
Anzahl Felder	4
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein

Kapazität

Anzahl Module	144
---------------	-----

Funktionen

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

Abmessungen

Höhe	500 mm
Breite	1050 mm
Tiefe	161 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	1

Abmessungen

Einbautiefe	0 mm
-------------	------

Abdeckung, Tür

Ausführung des Handgriffes	Klapgriff mit Vorreiber
----------------------------	-------------------------

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	48
-----------------------------	----

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	16
---------------------------------	----

Konnektivität

Montageart	Aufputz
------------	---------

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
Mit Montageplatte	Nein

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK09

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schließungstyp	Stangenschloss Ohne Schloss

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----