



VD104ND

Rozvodnice cosmos, IP30, 4 mod.

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí	400 - 400 V
------------------	-------------

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití	Ne
-----------------------------	----

Montáž	Montáž na omítku
--------	------------------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	63 A
-----------------	------

Vybavení

Počet lišt	1
------------	---

Počet řad v rozvaděči	1
-----------------------	---

Počet polí v šířce	1
--------------------	---

Zámek	Ne
-------	----

Má neutrální svorkovnici	Ne
--------------------------	----

Kapacita

Počet modulů	4
--------------	---

Funkce

Se vstupy potrubí	Ano
-------------------	-----

Rozměry

Výška	163,50 mm
-------	-----------

Šířka	81,50 mm
-------	----------

Hloubka	71 mm
---------	-------

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	0
-----------------------	---

Počet zámků	0
-------------	---

Rozměry

Počet jednotek šířky	4
----------------------	---

Materiál

Materiál	Umělá hmota
----------	-------------

Kód RAL	9010
---------	------

Barva	Bílá
-------	------

Vybavení

Má uzemňovací svorkovnici	Ne
---------------------------	----

Montážní deska	Ne
----------------	----

Materiál

Odolnost proti ultrafialovému záření	Ne
--------------------------------------	----

Bezpečnost

Třída izolace	Třída izolace II
---------------	------------------

Mechanická odolnost IK	IK07
------------------------	------

Stupeň krytí IP	IP30
-----------------	------

Typ uzamčení	Bez zámků
--------------	-----------

Test žhavicím drátem	750 °C
----------------------	--------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
---------------------	-----

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----