



COL40110SET19016

**Abdeckung der Verbindung Unterputz zu Sockelleiste 40x110x400mm verkehrsweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Höhe                        | 40 mm                       |
| Breite                      | 110 mm                      |
| Länge                       | 400 mm                      |
| Lichter innerer Querschnitt | 3115 - 3115 mm <sup>2</sup> |

**Kapazität**

|   |    |
|---|----|
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) | 16 |
|---|----|

**Werkstoff**

|            |  |
|------------|--|
| Werkstoff  | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)<br>Polycarbonat (PC) |
| Oberfläche | Unbehandelt  |
| RAL Nummer | 9016   |
| Farbe      | Verkehrsweiß   |

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK              | IK07 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP40 |

**Normen**

|  |      |
|--|------|
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 | Nein |
|--|------|

**Einsatzbedingungen**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | 15 - 60 °C |
|--------------------|------------|

**Konnektivität**

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Kanalverbindung | Vormontierte Kupplungen |
|-----------------|-------------------------|

**Ausstattung**

|   |      |
|---|------|
| Anzahl der Trennwände                       | 0    |
| Anzahl steckbare Trennwände                 | 3    |
| Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten | Ja   |
| Mit Schutzfolie                             | Nein |

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|