Fiche technique du produit
FD42BMN



FD42BMN

Coffret, NewVegaD, 750x550x193mm, saillie 4 rangées, Multimédia, porte pleine

Caractéristiques techniques

Installation, montage	
Adapté à un usage extérieur	No
Montage sur	En saillie
Courant électrique	
Courant assigné nominal	160 A
Equipement	
Nombre de rails	1
Nombre de rangées	4
Avec fermeture	No
Dispose d'un bornier neutre	No
Capacité	
Nombre de modules	24
Dimensions	
Hauteur	750 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	193 mm
Plastron, porte	
Nombre de portes de l'armoire	1
Dimensions	
Largeur en modules	24
Plastron, porte	
Type de poignée	Loquet rabattable
Porte transparente	No
Type de porte	Porte simple
Raccordement	
Nombre d'entrée de câbles	4
Matières	
Matière	Métal PVC
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Equipement	
Borne de mise à la terre	Oui
Matières	
Matériau de la plaque de montage	Métal
Equipement	
Dispose d'une plaque de montage	Oui
Sécurité	
Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP41
Durabilité	
Conforme à la directive RoHS	Oui