Productdatablad
FD42BMN



FD42BMN

Multimediakast vega D 1R. 24MOD. - volle deur

Technische karakteristieken

Installatie, montage	
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
Elektrische Stroom	
Nominale stroom	160 A
Uitrusting	
Aantal DIN-rails	1
Aantal rijen	4
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee
Capaciteit	
Aantal modulen	24
Afmetingen	
Hoogte	750 mm
Breedte	550 mm
Diepte	193 mm
Deksel, deur	
Aantal kastdeuren	1
Afmetingen	
Aantal breedte-eenheden	24
Deksel, deur	
Soort handgreep	Scharnierende handgreep
Deuris transparant	Nee
Type kastdeur	Enkele deur
Aansluiting	
Aantal leidinginvoeringen	4
Materiaal	
Materiaal	Metaal Kunststof
RAL-kleur	9010
Kleur	Helderwit
Uitrusting	
Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal	
Materiaal montageplaat	Metaal
Uitrusting	
Materiaal montageplaat	Ja
Veiligheid	
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsgraad IP	IP41
Duurzaamheid	
RoHS conform	Ja