



75330001



Heizungsaktor 12fach Triac, 24 V AC, Ap KNX grau

Technische Eigenschaften

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

Spannung

Betriebsspannung über Bus 21 - 32 V

Ausgangsspannung 24 - 24 V

Hilfsspannung 230 - 230 V

Elektrischer Strom

Max. Schaltstrom 1 A

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur 0 - 50 °C

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten 18

Texte

Sicherung Kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung)

Anschlussart Mit Schraubklemmen