



75330001



**Uitgang voor 24V-thermo-aandrijvingen, 12 kanaals**

**Technische eigenschappen**

**Aansluitmogelijkheden**

Met bussysteem KNX RF Nee

**Spanning**

Netspanning via bus 21 - 32 V

Uitgangsspanning 24 - 24 V

Hulpspanning 230 - 230 V

**Stroom / temperatuur**

Max. schakelstroom 1 A

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur 0 - 50 °C

**Afmetingen**

Aantal breedte-eenheden 18

**Teksten**

Zekering Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (miniaturzekering)

Aansluitwijze Met schroefklemmen