



75330001



IP20

Uitgang voor 24V-thermo-aandrijvingen, 12 kanaals

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
---------------------	-----------

Uitgangsspanning	24 - 24 V
------------------	-----------

Hulpspanning	230 - 230 V
--------------	-------------

Stroom / temperatuur

Max. schakelstroom	1 A
--------------------	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 - 50 °C
---------------------	-----------

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden	18
-------------------------	----

Teksten

Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (miniaturzekering)
----------	---

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------