



B07532



#### Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 25x30 G

##### Caratteristiche tecniche

###### Serie

Altezza	30 mm
Larghezza	25 mm
Lunghezza	2000 mm
Sezione interna	550 - 550 mm <sup>2</sup>

###### Materiali

Materiale	Polivinilcloruro (PVC)
Codice RAL	7030
Colore	Grigio

###### Protezione

Resistenza agli urti IK	IK07
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40

###### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-15 - 60 °C
-------------------------	-------------

###### Equipaggiamento

Con pellicola protettiva	Si
--------------------------	----

###### Sostenibilità

Conformità REACh – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

##### Illustrazioni | Disegni

