



FP91TN2

**univers Obudowa naścienna IP44/I 1400x300x205**

**Właściwości techniczne**

**Wymiary**

Wysokość	1350 mm
Szerokość	300 mm
Głębokość	205 mm
Grubość ścianki bocznej	1 mm

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP44
Klasa ochronności	Klasa izolacji I
Typ blokowania	Blokada na pręt Bez zamka
Odporność na uderzenie IK	IK09

**Sprzęt**

Liczba sekcji w poziomie	1
Liczba otworów płyty kołnierzej	2

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie

**Materiały**

Kolor	Czysta biel
Kod RAL	9010
Obróbka	Malowany proszkowo
Materiał	Stal

**Sprzęt**

Liczba rzędów	9
---------------	---

**Materiały**

Wykończenie powierzchni	Mat
-------------------------	-----

**Pokrywa, drzwi**

Liczba drzwi obudowy	1
Liczba zamków	1
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
Typ drzwi	Pojedyncze drzwi

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	250 A
-----------------	-------

**Zrównoważony rozwój**

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----