



LLK721

**NH3-HL3P-LLK, standardutförande utan tillbehör**

**Tekniska egenskaper**

**Säkring**

Säkringsstorlek	NH3
-----------------	-----

**Arkitektur**

Antal poler	3
-------------	---

**Elektrisk ström**

Märkström	630 A
Acceptabel märkdriftström AC23 i kategori B	630 A

**Installation, montering**

Nominellt åtdragningsmoment	30 - 30 Nm
-----------------------------	------------

**Uthållighet**

Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	200
Mekanisk livslängd (omkopplingar)	800

**Ström**

Total effektförlust vid nominell märkström	245 W
--	-------

**Anslutning**

Area solid ledare	35 - 300 mm <sup>2</sup>
Area flexibel ledare	35 - 300 mm <sup>2</sup>

**Dimensioner**

Höjd	149,50 mm
Bredd/tjocklek samlingsskena	10 - 10 mm
Längd	590 mm

**Spänning**

Nominell isolationsspänning U <sub>i</sub>	1000 V
Nominell impulsskyddsspänning U <sub>imp</sub>	8000 V

**Kabel**

Läge för kabelinföring	Sida
------------------------	------

**Hållbarhet**

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja