



GBD5005009016

**Goul. Installat. GBD 50050 blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	54 mm
Largeur	54 mm
Longueur	2000 mm

**Couvercle, porte**

Nombre de couvercles montables	1
Largeur de la partie supérieure 1	45 mm
Largeur de couverture 2	0 mm
Largeur de la partie supérieure 3	0 mm

**Dimensions**

Section intérieure / utile	2500 - 2500 mm <sup>2</sup>
----------------------------	-----------------------------

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	4
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	15

**Compatibilité**

Format compatible avec l'installation du dispositif	47 x 45 mm
---	------------

**Installation, montage**

Perforation de socle	Non
----------------------	-----

**Matière**

Matériau	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Couleur	Pure
Code RAL	9016

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP40

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

**Connectivité**

Accessoires d'alignement goulotte	Sans éclisses
-----------------------------------	---------------

**Equipement**

Agrafe incluse	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui

**Durabilité**

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

**Photos | dessins**

