

Goul. Installat. GBD 50050, Blanc Paloma

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	54 mm
Largeur	54 mm
Longueur	2000 mm

Couvercle, porte

Nombre de couvercles montables	1
Largeur de la partie supérieure 1	45 mm
Largeur de couverture 2	0 mm
Largeur de la partie supérieure 3	0 mm

Dimensions

Section intérieure / utile	2500 - 2500 mm ²
----------------------------	-----------------------------

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	4
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	15

Compatibilité

Format compatible avec l'installation du dispositif	47 x 45 mm
---	------------

Installation, montage

Perforation de socle	Non
----------------------	-----

Matière

Matériau	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Couleur	Blanc paloma
Code RAL	9010

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP40

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Sans éclisses
-----------------------------------	---------------

Équipement

Agrafe incluse	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Photos | dessins

