

tehalit.GBD Kanał elektroinstalacyjny 50x50mm biały

**Właściwości techniczne**

**Wymiary**

Wysokość	54 mm
Szerokość	54 mm
Długość	2000 mm

**Pokrywa, drzwi**

Liczba możliwych do montażu pokryw	1
Szerokość osłony 1	45 mm
Szerokość osłony 2	0 mm
Szerokość osłony 3	0 mm

**Wymiary**

Wewnętrzny przekrój poprzeczny	2500 - 2500 mm <sup>2</sup>
--------------------------------	-----------------------------

**Pojemność**

Maks. liczba kabli (Ø11, wypełnienie 50%, z urządzeniami)	4
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	15

**Kompatybilność**

Kompatybilny rodzaj gniazda	47 x 45 mm
-----------------------------	------------

**Instalacja, montaż**

Perforacja podstawy	Nie
---------------------	-----

**Materiały**

Materiał	Polichlorek winylu (PVC)
Obróbka	Stan surowy
Kolor	Czysta biel
Kod RAL	9010

**Bezpieczeństwo**

Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP40

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy	-5 - 60 °C
-------------------------	------------

**Łączność**

Akcesoria łączeniowe	Bez łącznik apodstawy
----------------------	-----------------------

**Sprzęt**

Zacisk mocujący linkę w zestawie	Nie
Liczba klamer do kabli na metr	0
Z folią ochronną	Tak

Ilustracje | Rysunki

