



FWQ41P

**Opbouwveldverdeler IP44, 650x300x161 mm, 48 modulen, geïsoleerd**

**Technische eigenschappen**

**Installatie, montage**

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

**Samenstelling**

Aantal DIN-rails	4
Aantal verdelerrijen	4
Aantal velden in de breedte	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee

**Capaciteit**

Aantal modulen	48
----------------	----

**Funcies**

Met buis invoeren	Ja
-------------------	----

**Afmetingen**

Hoogte	650 mm
Breedte	300 mm
Diepte	161 mm

**Deksel, deur**

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1

**Afmetingen**

Inbouwdiepte	0 mm
Aantal breedte-eenheden	12

**Deksel, deur**

Uitvoeringsvorm handgreep	Handgreep met deurschild
Deur/deksel is transparant	Nee

**Aansluiting**

Aantal leidinginvoeringen	4
---------------------------	---

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

**Materiaal**

Materiaal	Staal
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

**Samenstelling**

Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

**Veiligheid**

Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Slagvastheid IK	IK09
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
Type slot	Zonder slot
Gloeidraad test	750 °C

---

**Duurzaamheid**

---

RoHS conform

Ja