



29511909



**LED-Signallicht RGB S.1/B.3/B.7 polarweiß matt**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung	230 V
--------------	-------

**Leistung**

Verbrauchte Leistung in W	2 W
---------------------------	-----

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Beleuchtung**

Art der Lampe	LED
---------------	-----

**Werkstoff**

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe	70 mm
Breite	70 mm
Tiefe	50 mm

**Anschluss**

Leiterquerschnitt	2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>
-------------------	-----------------------------

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

**Texte**

Beleuchtung	Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, grün, violett (magenta) und FarbdurchlAuf über Taster Aufrufbar FarbverlAuf an beliebiger Stelle über den Taster anzuhalten
Beschriftung	Folien mit Aufdruck von Symbolen einlegbar
Aufdruck	Ohne Aufdruck

**Geeignet für**

Berker S.x/B.x
----------------