



FD62MN

VEGA-D ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ 4X24M+ΚΕΝΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	160 A
------------------	-------

Εξοπλισμός

Αριθμός ραγών	4
Αριθμός σειρών	6
με κλειδαριά	Όχι
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου	Ναι

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	144
-------------------	-----

Διαστάσεις

Ύψος	1050 mm
Πλάτος	550 mm
Βάθος	193 mm

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου	0
-------------------------	---

Διαστάσεις

Αριθμός μονάδων πλάτους	24
-------------------------	----

Κάλυμμα, πόρτα

Με διάφανη πόρτα	Όχι
------------------	-----

Σύνδεση

Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων	4
--------------------------------------	---

Υλικά

Υλικό	Μέταλλο Πλαστικό
Κωδικός RAL	9010
Χρώμα	Λευκό

Εξοπλισμός

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης	Ναι
Έχει πλάκα τοποθέτησης	Όχι

Ασφάλεια

Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
Αντοχή σε κρούση IK	IK07
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP30

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----