



WH36640300Q

**robusto humide AP Gr.1 compl.: 3x T13 avec clapet IP21 Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	230 V
------------------	-------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Blanc de sécurité
Code RAL	9003
Finition	Mat
Matière	Duroplast Thermoplastique
Traitement de surface	Non traité

**Dimensions**

Hauteur	86 mm
Largeur	86 mm
Profondeur	63.5 mm
Nombre d'unités	1
Profondeur des boîtes d'encastrement	0 mm
Profondeur de montage	63.5 mm

**Raccordement**

Type de connexion / prise	Borne de connexion
Section du conducteur	1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup>

**Installation, montage**

Montage	En saillie
---------	------------

**Connectivité**

Type de connection / prise	QuickConnect
Type de montage	Fixation par vis

**Equipement**

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 13
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Oui
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
Avec fermeture	Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
Pré-équipé avec	Prise de courant

**Cache, porte**

Type de couvercle	Couvercle rabattable à fermeture automatique
-------------------	--

**Capacité**

Nombre de modules	3
-------------------	---

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP21

# Fiche technique du produit

WH36640300Q

---

## Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

## Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

## Textes

Inscription	Sans inscription
Housse	Boîtier complet
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect

## Convient pour

robusto montage en saillie

---

## Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----