




WE044G



Double InterBP Duo essensya double va-et-vient ou double poussoir à griffes pure

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Touche double
---------------------------	---------------

Matière

Couleur	Blanc signalisation
Finition	Brillant
Matériau	Polycarbonate (PC)
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	75 mm
Largeur	75 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Installation, montage

Montage sur	Encastré
-------------	----------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2
Type de bouton poussoir	Poussoir simple

Connectivité

Type de raccordement	QuickConnect
----------------------	--------------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP21
Résistance aux chocs IK	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

Textes

Impression	Sans inscription
Type de raccordement	Avec borne Sanvis

Adapté à

essensya	
----------	--

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui