



85342283



**IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m S.1/B.3/B.7 alu matt**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Montagehöhe	2,20 - 2,20 m
Aufbauhöhe	34 mm

**Erfassung**

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungsdurchmesser am Boden	0 - 0 m
Erfassungswinkel einstellbar	45 - 90 °

**Werkstoff**

Farbe	Aluminium
Glanzgrad	Matt
Oberfläche	Lackiert
Werkstoff	Thermoplast

**Reichweite**

Max. Reichweite frontal	8 m
Max. Reichweite zu einer Seite	6 m

**Beleuchtung**

Ansprechelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
-------------------------------	-------------

**Einstellungen**

Ansprechelligkeit einstellbar	Ja
-------------------------------	----

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

**Texte**

Funktion	Mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation Teach-Funktion für die Ansprechelligkeit über Taste Mit Tastensperre Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden
Schutz	Mit Demontageschutz

**Konnektivität**

Vernetzbar	Ja
------------	----

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----