



845712501

Power Steckdose 12 V, Integro Modul-Einsätze, braun matt

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 12 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 20 A

Spannung

Ausgangsspannung 12-24 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Leistung

Ausgangsleistung 240 W

Werkstoff

Farbe Braun

RAL Nummer 8017

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 55,50 mm

Breite 55,50 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 46 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Kabelschuh

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität

Anschlussart Schraubanschluss

Montageart Schraubbefestigung

Ausstattung

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Kapazität

Anzahl Module 1

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK05

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck Nein

Texte	
Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Flachsteckeranschluss

Geeignet für	
integro	

Nachhaltigkeit	
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja