



845712503

Power Steckdose 12 V, Integro Modul-Einsätze, schwarz matt

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	20 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	12 V
Nennspannung	12-24 V
Ausgangsspannung	12-24 V

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Leistung

Ausgangsleistung	240 W
------------------	-------

Werkstoff

Farbe	Schwarz
RAL Nummer	9005 9011
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	55,50 mm
Breite	55,50 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	46 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Kabelschuh
-----------------------	------------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
Montageart	Schraubbefestigung

Ausstattung

Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK05
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte

Texte

Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Flachsteckeranschluss

Geeignet für

Berker Integro

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja