



845712509

Power Steckdose 12 V, Integro Modul-Einsätze, polarweiß glänzend

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 20 A |
|-----------|------|

Spannung

| | |
|------------------|---------|
| Nennspannung | 12 V |
| Nennspannung | 12-24 V |
| Ausgangsspannung | 12-24 V |

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

Leistung

| | |
|------------------|-------|
| Ausgangsleistung | 240 W |
|------------------|-------|

Werkstoff

| | |
|------------|-------------|
| Farbe | Polarweiß |
| RAL Nummer | 9010 |
| Glanzgrad | Glänzend |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|----------|
| Höhe | 55,50 mm |
| Breite | 55,50 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 46 mm |

Anschluss

| | |
|-----------------------|------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Kabelschuh |
|-----------------------|------------|

Installation, Montage

| | |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

Konnektivität

| | |
|--------------|--------------------|
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Montageart | Schraubbefestigung |

Ausstattung

| | |
|---------------------------|------|
| Verdrehter Zentraleinsatz | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Signallampe | Nein |
| Mit Schloss | Nein |

Zubehör

| | |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

Kapazität

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|------|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Nein |
| Stoßfestigkeit IK | IK05 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |

Funktionen

| | |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung | Nein |

Texte

| | |
|-----------|---------------|
| Aufdruck | Ohne Aufdruck |
| Abdeckung | Zentralplatte |

Texte

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Schutz | Ohne erhöhten Berührungsschutz |
| Anschlussart | Mit Flachsteckeranschluss |

Geeignet für

| |
|----------------|
| Berker Integro |
|----------------|

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |