



FB6013007030

Goulotte 60x130, gris

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|----------------------|---------|
| Hauteur | 61 mm |
| Largeur | 130 mm |
| Longueur | 2000 mm |
| Largeur du couvercle | 130 mm |

Couvercle, porte

| | |
|--------------------------------|---|
| Nombre de couvercles montables | 1 |
|--------------------------------|---|

Dimensions

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Section intérieure / utile | 6450 - 6450 mm ² |
|----------------------------|-----------------------------|

Capacité

| | |
|---|----|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 27 |
|---|----|

Matière

| | |
|------------|-------------------------|
| Matériau | Polyvinylchloride (PVC) |
| Traitement | Non traité |
| Code RAL | 7030 |
| Couleur | Gris |

Sécurité

| | |
|---------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
| Classe de protection (IP) | IP30 |

Normes

| | |
|--|-----|
| Convenit pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|--|-----|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

Connectivité

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Accessoires d'alignement goulotte | Sans écisses |
|-----------------------------------|--------------|

Equipement

| | |
|-------------------------------|-------|
| Nombre de cloisons | 0 |
| Nombre de compartiments | 1 - 2 |
| Nombre de cloisons clipsables | 1 |
| Agrafe incluse | Oui |
| Avec film de protection | Non |

Installation, montage

| | |
|----------------------|-----|
| Perforation de socle | Oui |
|----------------------|-----|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|

Photos | dessins

