Produktový list
M61819010



M61819010

Vnitřní roh kanálu LF 30x45, bílá

Technické vlastnosti

Příslušenství

Typ příslušenství	Tvarový díl

Nastavení

Úhlový rozsah	90 - 90

Rozměry

Výška	30 mm
Šířka	45 mm
Měření a	60 mm

Materiál

Materiál	Akrylonitrilbutadienstyren (ABS) Polycarbonat (PC)
Povrch	Neošetřený
Barva	Bílá
Kód RAL	9010

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK07

Normy

Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12	Ne

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 90 °C

Vybavení

S ochrannou fólií	Ne

Konfigurace

Překrývání	Ne

Ilustrace a výkresy

