



FD62CN

Coffret, New Vega D, 1050x550x193mm, saillie, 6 rangées, 144 modules, porte transparente

### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	No
Montage sur	En saillie

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	160 A
-------------------------	-------

#### Equipement

Nombre de rails	6
Nombre de rangées	6
Avec fermeture	No
Dispose d'un bornier neutre	No

#### Capacité

Nombre de modules	144
-------------------	-----

#### Dimensions

Hauteur	1050 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	193 mm

#### Plastron, porte

Nombre de portes de l'armoire	1
-------------------------------	---

#### Dimensions

Largeur en modules	24
--------------------	----

#### Plastron, porte

Type de poignée	Loquet rabattable
Porte transparente	Oui

#### Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	4
---------------------------	---

#### Matières

Matière	Métal PVC
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

#### Equipement

Borne de mise à la terre	Oui
Dispose d'une plaque de montage	No

#### Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP41

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----