



XEV200

**EV stazione di ricarica witty Premium 1x22kW 3P M3T2S IP54 RFID**

**Caratteristiche tecniche**

**Potenza**

Potenza per punto di carica	22 kW
Carico collegato	22 - 22 kW

**Frequenza**

Frequenza	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Alimentazione**

Numero di fasi per l'alimentazione	3
------------------------------------	---

**Corrente**

Corrente nominale	32 A
-------------------	------

**Connettività**

Numero di stazioni di ricarica	1
--------------------------------	---

**Funzioni**

Con gestione del carico	Si
-------------------------	----

**Equipaggiamento**

Numero di prese domestiche	0
Con interruttore	No
Con sblocco di emergenza in caso di interruzione di corrente	Si

**Connessione**

Tipo di connettore	Tipo 2
--------------------	--------

**Serie**

Serie	480 x 346 mm
Altezza	480 mm
Larghezza	346 mm
Profondità	233 mm

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Installazione a parete
--------------	------------------------

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP54
Resistenza agli urti IK	IK10

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale	230 - 400 V
-------------------	-------------

**Materiali**

Materiale	Plastica
-----------	----------