



9107

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	0,10 A
---------------	--------

Afmetingen

Hoogte	40 mm
Breedte	11 mm
Diepte	20,10 mm

Teksten

Montagewijze	Voor inbouw in slotplaat van het deurkozijn
--------------	---