



LNH00050M6

#### NH-Sicherungseinsatz NH000 gG AC690V 50A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche

##### Technische Eigenschaften

###### Architektur

Auslösecharakteristik

gG

###### Sicherung

Sicherungsgröße

NH000

Sicherungscharakteristik

gG

###### Spannung

Versorgungsspannungsart

AC

Bemessungsbetriebsspannung Ue

690 - 690 V

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz

690 - 690 V

###### Elektrischer Strom

Nennstrom

50 A

###### Einsatzbedingungen

Isoliert

Nein

###### Elektrische Hauptattribute

Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1

80 kA

###### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

4,10 W

###### Abmessungen

Höhe

52,50 mm

Breite

21 mm

Tiefe

78 mm

###### Nachhaltigkeit

Halogenfrei

Ja

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja