



KYA04LH2

Rijgklem 4 mm² fase, 32 A/800 V, 2 x quickconnect

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	32 A
-----------------	------

Afmetingen

Hoogte	38,15 mm
Breedte	51 mm
Diepte	6 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.13 - 4 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	0.13 - 6 mm ²

Materiaal

Kleur	Blauw
Materiaal	Polyamide (PA)

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja