Fiche technique du produit
TRB221A



TRB221A

quicklink IP20

Module 1 Sortie volet roulant, à encastrer, KNX QL

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS easy

Connectivité

Avec système bus radio-KNX	Oui

Installation, montage

Montage sur	Encastré

Equipement

Avec interrupteur pour commutation manuelle	Oui

Matière

Couleur	Gris clair

Courant électrique

Courant de commutation max.	5 A

Conditions d'utilisation

Température de service	0 - 45 °C

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.5 - 2.5 mm²
Section de raccordement en câble rigide	0.5 - 2.5 mm²

Capacité

Nombre de modules	0

Textes

Fonction	Fonctions supplémentaires faciles : +6 scènes, fonction de répétition Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
Type de raccordement	Avec bornes surélevées à vis

Puissance

Puissance d'emploi à 230 V en AC1	1000 W