




WL0323

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud	10 A
---------------	------

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiál

Barva	Černá
Kód RAL	9004
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Kov Umělá hmota
Povrch	Lakované
Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu)	0 %

Identifikace

Montážní uspořádání	Základní prvek
---------------------	----------------

Konektivita

Druh montáže	Upevnění příchýtkou Šroubovací přípojka
--------------	--

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek	2
----------------	---

Rozměry

Rozměry	71 x 71 mm
Vestavěná hloubka	26 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	35 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
Mechanická odolnost IK	IK05

Architektura

Řídicí/ovládací prvek	Dvojité tlačítko
-----------------------	------------------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	10 A
-----------------	------

Texty

Způsob montáže	S rozpěrnými příchýtkami Pro přišroubování
Osvětlení	Bez doutnavky
Způsob zapojení	Sériový

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano