



LLK692

NH3-HR3P-LLK, 3W600-5S, auf SKL

Technische Eigenschaften

Sicherung

| | |
|------------------|-----|
| Sicherungsgrösse | NH3 |
|------------------|-----|

Architektur

| | |
|-----------|---|
| Polanzahl | 3 |
|-----------|---|

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 630 A |
|-----------|-------|

| | |
|--|-------|
| Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B | 630 A |
|--|-------|

Installation, Montage

| | |
|----------------------|------------|
| Nominales Drehmoment | 30 - 30 Nm |
|----------------------|------------|

Belastbarkeit

| | |
|---|-----|
| Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele | 200 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele | 800 |
|---|-----|

Leistung

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 295 W |
|---------------------------------------|-------|

Anschluss

| | |
|---|--------------------|
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 95 mm ² |
|---|--------------------|

| | |
|---|--------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 95 mm ² |
|---|--------------------|

Abmessungen

| | |
|------|-----------|
| Höhe | 149.50 mm |
|------|-----------|

| | |
|--------|--------|
| Breite | 280 mm |
|--------|--------|

| | |
|-------|--------|
| Länge | 590 mm |
|-------|--------|

Spannung

| | |
|-----------------------|--------|
| Isolationsspannung Ui | 1000 V |
|-----------------------|--------|

| | |
|--------------------------|--------|
| Stossspannungsfestigkeit | 8000 V |
|--------------------------|--------|

Kabel

| | |
|------------------------|-------|
| Kabeleinführungsstelle | Seite |
|------------------------|-------|

Nachhaltigkeit

| | |
|---------------|----|
| REACH-konform | Ja |
|---------------|----|

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|