



WH26130204C



**kallysto.trend UP komplett: Leuchttaster Anthrazit**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Taststrom	10 A
-----------	------

**Spannung**

Nennspannung	230 V
--------------	-------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Taste
Polanzahl	1

**Werkstoff**

Farbe	Anthrazit
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Ja
Rückwand Innenseite	Matt

**Abmessungen**

Höhe	94 mm
Breite	94 mm
Tiefe	43 mm
Einbautiefe	12 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	31 mm

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Bedienelemente und Anzeigen**

Kontrollleuchte	Optisch
Anzahl der Tasten	1
Ausführung Taster	Einzel-taster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect
Mit Krallenbefestigung	Nein

**Anschluss**

Lampenfassung Typ	Stecksockel
Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK02

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Texte**

Zentralstücke	Das verwendete Zentralstück bestimmt die Funktion Schalter oder Taster
Aufdruck	Ohne Aufdruck
Montageart	Nur als Einzelgerät einsetzbar
Beleuchtung	Mit LED Leuchtpatrone gelb für Beleuchtung
Dichtung	Ohne Dichtung
Schaltart/Variante	Taster Wechsler
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen

---

**Geeignet für**

kallysto Unterputz

---

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform

Ja

---