



VD102ND

Ormar, Cosmos, NŽ, 2M, bez vrata

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 400 - 400 V

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani Ne

Montiranje na Nadgradna/NŽ

Električna struja

Nazivna struja 63 A

Oprema

Broj šina 1

Broj redova 1

Broj sekcija u širinu 1

Sa bravom Ne

Ima N klemni blok Ne

Kapacitet

Broj modula 2

Funkcije

Sa uvodima za provodnike Da

Dimenzije

Visina 163,50 mm

Širina 45,50 mm

Dubina 71 mm

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara 0

Broj brava 0

Dimenzije

Broj jedinica širine 2

Materijali

Materijal Plastika

RAL kod 9010

Boja Čista bijela

Oprema

Ima klemni blok za uzemljenje Ne

Ima montažnu ploču Ne

Materijali

UV otporno Ne

Sigurnost

Zaštitna klasa Izolacijska klasa II

Otpornost na udarce IK IK07

Ingress Protection (IP) klasa IP30

Vrsta zaključavanja Bez brave

Ispitivanje užarenom žicom 750 °C

Održivost

Bez halogena Da

Usklađeno sa RoHS Da