



LNH00025M6

Mespatroon NH000 25 A 690 V gG combimelder

Technische eigenschappen

Uitvoering

Afschakelkarakteristiek gG

Zekering

Zekeringsgrootte NH000

Kenmerken zekering gG

Spanning

Type voeding AC

Nominale spanning U_e 690 - 690 V

Nominale spanning bij AC 50 Hz 690 - 690 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 25 A

Gebruiksvoorwaarden

Geïsoleerd Nee

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. kortsluitafschakelvermogen I_{cn} volgens IEC 60898-1 80 kA

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN 2,80 W

Afmetingen

Hoogte 79 mm

Breedte 20,80 mm

Diepte 52,5 mm

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja