



BKW500090

Goulotte caniveau 500 90-130

Caractéristiques techniques

Dimensions

Largeur	500 mm
Longueur	2400 mm
Section intérieure / utile	37750 - 37750 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	156
---	-----

Dimensions

Hauteur minimale de la chape	90 mm
Plage de nivellement	90 - 130 mm

Conditions d'utilisation

Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)	3 kN
Charge verticale appliquée sur une petite surface	2 kN

Notice

Entretien du sol	Sec
------------------	-----

Dimensions

Nombre d'unités d'installation intégrées	3
--	---

Equipement

Nombre de compartiments	1 - 1
Fixation au mur de séparation	Fixation par vis
Avec cloison	Non

Installation, montage

Ouverture de montage	Sans
----------------------	------

Matière

Matériau	Acier
Matériau paroi latérale/auge de plancher	Acier

Couvercle, porte

Matériau du couvercle	Acier
Couverture de surface	Zingué

Fonctions

Base détachable de la structure principale	Oui
--	-----

Matière

Traitement	Zingué
------------	--------

Fonctions

Avec bac de plancher	Oui
----------------------	-----

Couvercle, porte

Ouverture de montage du couvercle	Non
Verrouillage du couvercle	Non

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Photos | dessins

