



WH36585349A

**robusto Einsatz mit IP21-Front: T23, Steckklemmen für UP-Kombination Aluminium**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 230 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 16 A

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Werkstoff**

Farbe Aluminium

RAL Nummer 9006

Glanzgrad Seidenmatt

Werkstoff Duroplast

Thermoplast

Oberfläche Lackiert

**Abmessungen**

Höhe 86 mm

Breite 86 mm

Tiefe 48 mm

Anzahl Einheiten 1

Einbautiefe Unterputz-Dosen 31 mm

Einbautiefe 17 mm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

Leiterquerschnitt 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp quickconnect

Montageart Schraubbefestigung

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 23

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Ja

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

Vorbestückt mit Steckdose

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung Selbstschließendes Klappdeckel

**Kapazität**

Anzahl Module 1

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK IK07

Schutzart IP IP21

---

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

---

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

---

**Texte**

Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen

---

**Geeignet für**

robusto Aufputz / robusto Unterputz

---

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----