



WH36585349A

robusto insert + clapet IP21: T23, bornes enfichables, pour combinaison Allumin.

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 230 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Aluminium

Code RAL 9006

Finition Satiné

Matière Duroplast Thermoplastique

Traitement de surface Laqué

Dimensions

Hauteur 86 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 48 mm

Nombre d'unités 1

Profondeur des boîtes d'encastrement 31 mm

Profondeur de montage 17 mm

Raccordement

Type de connexion / prise Borne de connexion

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm²

Installation, montage

Montage Encastré

Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect

Type de montage Fixation par vis

Equipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 23

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Oui

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Non

Avec lampe de signalisation Non

Avec fermeture Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Pré-équipé avec Prise de courant

Cache, porte

Type de couvercle Couvercle rabattable à fermeture automatique

Capacité

Nombre de modules 1

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK07

Indice de protection IP IP21

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

Textes

Housse	Obturateur centrale
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect

Convient pour

robusto encastré / robuste montage en saillie

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----