



KYA04LH3

Borne de passage-phase, 4mm<sup>2</sup>, 800V/32A, 3 point de serrage, connection sans vis

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	32 A
-------------------------	------

##### Dimensions

Hauteur	38,15 mm
Largeur	66,60 mm
Profondeur	6 mm

##### Installation, montage

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.13 - 4 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	0.13 - 6 mm <sup>2</sup>

##### Matières

Couleur	Gris
Matière	Polyamide (PA)

##### Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui