



KYA04LH3

Borne de passage-phase, 4mm², 800V/32A, 3 point de serrage, connection sans vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 32 A

Dimensions

Hauteur 38.15 mm

Largeur 66.60 mm

Profondeur 6 mm

Installation, montage

Montage Rail DIN

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 0.13 - 4 mm²

Section de raccordement en câble rigide 0.13 - 6 mm²

Matière

Couleur Gris

Matière Polyamide (PA)

Durabilité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui