



KYA04LH3

Samozacisk szeregowy fazowy 4mm², 3-krotny

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 32 A

Wymiary

Wysokość 38,15 mm

Szerokość 66,60 mm

Głębokość 6 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu Szyna DIN

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 0.13 - 4 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 0.13 - 6 mm²

Materiały

Kolor Szary

Materiał Poliamid (PA)

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak