



KYA04LH4

Borne de passage-phase, 4mm<sup>2</sup>, 800V/32A, 4 point de serrage, connection sans vis

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 32 A

**Dimensions**

Hauteur 38,15 mm

Largeur 82,20 mm

Profondeur 6 mm

**Installation, montage**

Montage sur Rail DIN

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple 0.13 - 4 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 0.13 - 6 mm<sup>2</sup>

**Matières**

Couleur Gris

Matière Polyamide (PA)

**Durabilité**

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui