



47903515



#### Kombination Serienschalter/Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel AP W.1 grau

##### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

Abmessungen	147 x 76 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
Schaltstrom	10 A

##### Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

##### Werkstoff

Farbe	Grau
RAL Nummer	7011
Werkstoff	Thermoplast
Glanzgrad	Matt

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

##### Ausstattung

Mit Signallampe	Nein
Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein

##### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

##### Texte

Montageart	Für senkrechte Montage
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Dichtung	Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich
Anschlussart	Mit Steckklemme

##### Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja