



47903515



Combi cont.ds. + serieschak. met behuizing, berker W.1, grijs

Technische eigenschappen

Afmetingen

Afmetingen	147 x 76 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	0 mm

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
Schakelstroom	10 A

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-code	7011
Materiaal	Thermoplast
Afwerking oppervlakte	Mat

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

Samenstelling

Met signaallamp	Nee
Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Teksten

Montagewijze	Voor verticale montage
Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
Afdichting	Met afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en wandvereffening
Aansluitwijze	Met steekklemmen

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja