



ATA122009016

Leitungsführungskanal mit Klammern PVC LFW 12x20mm Länge 2,1m verkehrsweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	13 mm
Breite	24 mm
Länge	2100 mm
Lichter innerer Querschnitt	240 - 240 mm ²

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	1
---	---

Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	9016
Farbe	Verkehrsweiss

Sicherheit

Stossfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP40

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	15 - 60 °C
--------------------	------------

Anschlussmöglichkeiten

Kanalverbindung	Ohne Kupplung
-----------------	---------------

Ausstattung

Anzahl der Trennwände	0
Kammeranzahl	1 - 1
Anzahl steckbare Trennwände	0
Mit Kabelhalteklammer	Ja
Mit Schutzfolie	Nein

Installation, Montage

Bodenlochung	Nein
--------------	------

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

