



ATA122009016

Moldura ATA 12x20; compr. 2,10m

Características técnicas

Dimensões

Altura	13 mm
Largura	24 mm
Comprimento	2100 mm
Secção transversal interior	240 - 240 mm ²

Capacidade

Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)	1
--	---

Materiais

Material	Policloreto de vinilo (PVC)
Tratamento	Sem tratamento
Código RAL	9016
Cor	Branco trânsito

Segurança

Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP40

Normas

Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12	Não
--	-----

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	15 - 60 °C
------------------------------	------------

Conetividade

Acoplamento de calhas	Sem acoplamento
-----------------------	-----------------

Equipamento

Número de partições	0
Número de compartimentos	1 - 1
Número de partições conectáveis	0
Clipe de fixação de cabos incluído	Sim
Com película protetora	Não

Instalação, montagem

Perfuração da base	Não
--------------------	-----

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim

Imagens e esquemas

