



85342124



### Bewegungsmelder 2,2 m Q.x alu samt, lackiert

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

|             |               |
|-------------|---------------|
| Montagehöhe | 2,20 - 2,20 m |
| Aufbauhöhe  | 34 mm         |

##### Erfassung

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Ausführung Sensor              | Bewegungsmelder |
| Erfassungsdurchmesser am Boden | 0 - 0 m         |
| Erfassungswinkel einstellbar   | 45 - 90 °       |

##### Werkstoff

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Aluminium   |
| Glanzgrad  | Samt        |
| Oberfläche | Lackiert    |
| Werkstoff  | Thermoplast |

##### Reichweite

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Max. Reichweite frontal        | 8 m |
| Max. Reichweite zu einer Seite | 6 m |

##### Beleuchtung

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Ansprechhelligkeit einstellbar | 5 - 1000 lx |
|--------------------------------|-------------|

##### Einstellungen

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Ansprechhelligkeit einstellbar | Ja |
|--------------------------------|----|

##### Einsatzbedingungen

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 45 °C |
|--------------------|------------|

##### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------|------|

##### Texte

|          |  |
|----------|--|
| Funktion | Mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation<br>Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste<br>Mit Tastensperre<br>Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden |
| Schutz   | Mit Demontageschutz  |

##### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|

#### Abbildungen | Zeichnungen

