



20267101

**Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück K.5 bronze, lackiert**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement

Drehknopf

**Elektrischer Strom**

Nennstrom

5 A

Max. Schaltstrom

10 A

**Spannung**

Nennspannung

230-230 V

**Spannungsversorgung**

Versorgungsspannung

230 V AC

**Frequenz**

Frequenz

50 - 60 Hz

**Einstellungen**

Sollwert Komforttemperatur

5 - 30 °C

**Werkstoff**

Farbe

Bronze

RAL Nummer

1035

Glanzgrad

Matt

Werkstoff

Metall

Kunststoff

**Abmessungen**

Höhe

71 mm

Breite

71 mm

Tiefe

45 mm

**Bildschirm**

Mit Display

Nein

**Ausstattung**

Schalt-Temperaturdifferenz

0,50 K

Ausführung Raumtemperaturregler

Raumtemperaturregler

Fühlerart

Bimetall

Mit Heizung

Ja

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP20

**Anschluss**

Kontaktart

1x Wechsler

**Kompatibilität**

Art der HLK-Steuerung

Heizung

Kühlung

**Einsatzbedingungen**

Energieeffizienzklasse

I (1%)

**Texte**

Montageart

Ohne Spreizkralle

Anschlussart

Mit Steckklemme

Thermische Rückführung

Mit thermischer Rückführung

Aufdruck

Mit Aufdruck