



R27019010

**Inneneck schnittkasierend aus Stahlblech zu LFS 60x150mm reinweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Zubehör**

Art des Zubehörs	Haubenformteile
------------------	-----------------

**Einstellungen**

Winkelbereich	90 - 90
---------------	---------

**Abmessungen**

Höhe	60 mm
Breite	150 mm

**Werkstoff**

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Lackiert
Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK08
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30

**Normen**

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 90 °C
--------------------	------------

**Ausstattung**

Mit Schutzfolie	Nein
-----------------	------

**Abbildungen | Zeichnungen**

